

Garant**Steekdraaiplaat Nabewerken, CU7025, Steekbreedte w: 6mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273720 6
GTIN	4045197579201
Artikelklasse	21J

Technische beschrijving

Tolerantie steekbreedte w	$\pm 0,04$ mm
Steekbreedte w	6 mm
Voeding f	0,08 - 0,3 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,9 - 3 mm
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	Cermet
Coating	ongecoat
Hoofdtoepassing	P
Snedecondities	continu
Soort	CU7025
Hoekradius R	0,4 mm
Aantal wisselingen/snijanten	2
Wisselplaatprofiel	neutraal
Producttype	Wisselplaat voor het steekdraaien

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	210 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	170 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	140 m/min	P
Continu	geschikt		
droog	geschikt		