

**Gesleufde reduceerhuls afgedicht, Ø 20 mm, Span-Ø D1: 3mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302160 3
GTIN	4019208193199
Artikelklasse	33D

**Omschrijving****Uitvoering:****Afgedicht (rubberen stop).****Toepassing:**

- Voor boren, ruimen en frezen en gereedschapsslijpen.
- Zeer flexibel dankzij spandiameter-reductie.
- Hoog draaimoment garandeert meer verspaningsvolume dan bij een directe spanning.
- Rondloopnauwkeurigheid  $\pm 5 \mu\text{m}$  (systeemnauwkeurigheid bij  $3 \times D$ ).
- Rondloopnauwkeurigheid  $\pm 2 \mu\text{m}$  (voor reduceerhuls).
- Toepasbaar in alle gangbare hydrodehn-spanhouders.

**Accessoires:**

Cilindrische reinigers nr. 343720.

**Technische beschrijving**

Ø D	20 mm
Span-Ø D <sub>1</sub>	3 mm
Buiten-Ø	20 mm
Productnaamattribuut	Ø 20 mm
Rondloopnauwkeurigheid systeem	5 $\mu\text{m}$
Producttype	Reduceerhuls

