

Gesleufde reduceerhuls afgedicht, Ø 20 mm, Span-Ø D1: 6mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	302160 6
GTIN	4019208190822
Artikelklasse	33D

Omschrijving**Uitvoering:****Afgedicht (rubberen stop).****Toepassing:**

- Voor boren, ruimen en frezen en gereedschapsslijpen.
- Zeer flexibel dankzij spandiameter-reductie.
- Hoog draaimoment garandeert meer verspaningsvolume dan bij een directe spanning.
- Rondloopnauwkeurigheid $\pm 5 \mu\text{m}$ (systeemnauwkeurigheid bij $3 \times D$).
- Rondloopnauwkeurigheid $\pm 2 \mu\text{m}$ (voor reduceerhuls).
- Toepasbaar in alle gangbare hydrodehn-spanhouders.

Accessoires:

Cilindrische reinigers nr. 343720.

Technische beschrijving

Ø D	20 mm
Span-Ø D ₁	6 mm
Buiten-Ø	20 mm
Productnaamattribuut	Ø 20 mm
Rondloopnauwkeurigheid systeem	5 μm
Producttype	Reduceerhuls

