

Gesleufde reduceerhuls afgedicht, Ø 12 mm, Span-Ø D1: 6mm



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 302140 6 |
| GTIN | 4019208193175 |
| Artikelklasse | 33D |

Omschrijving

Uitvoering:**Afgedicht (rubberen stop).****Toepassing:**

- Voor boren, ruimen en frezen en gereedschapsslijpen.
- Zeer flexibel dankzij spandiameter-reductie.
- Hoog draaimoment garandeert meer verspaningsvolume dan bij een directe spanning.
- Rondloopnauwkeurigheid $\pm 5 \mu\text{m}$ (systeemnauwkeurigheid bij $3\times D$).
- Rondloopnauwkeurigheid $\pm 2 \mu\text{m}$ (voor reduceerhuls).
- Toepasbaar in alle gangbare hydrodehn-spanhouders.

Accessoires:

Cilindrische reinigers nr. 343720.

Technische beschrijving

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Span-Ø D ₁ | 6 mm |
| Ø D | 12 mm |
| Buiten-Ø | 12 mm |
| Productnaamattribuut | Ø 12 mm |
| Rondloopnauwkeurigheid systeem | 5 μm |
| Producttype | Reduceerhuls |

