



## Accuvetspuit 562 bar, Type: M12GG



### Bestelgegevens

Bestelnummer	083578 M12GG
GTIN	4002395001903
Artikelklasse	03L

### Omschrijving

**Uitvoering:**

Voor het vullen met los vet (inhoud max. 500 ml) of met patronen (inhoud 400 g). **Geschikt voor vet tot NLGI 3.**

Met ontluichtingsventiel. Lengte vetspuit 355 mm, slanglengte 914 mm, universeel mondstuk.

**Levering:**

Snellader C12C, slang met universele koppeling, tas.

**Opmerking:**

Zie voor bijbehorende reserveaccu's en accessoires nr. 073814 e.v.

### Technische beschrijving

Vulinhoud los	500 cm <sup>3</sup>
Lengte slang	914 mm
Aansluitdraad slang	M10×1
Accucapaciteit	4 Ah
Accuspanning	12 V
geschikt voor patroonmaat	400 g
Slang-Ø	13 mm

Lengte	355 mm
Fabrikantnummer	M12GG
geschikt patroon	083590
Accutype	Lithium-ion
Aantal inbegrepen accu's	1
Energievoorziening	Accuvoeding
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Milwaukee type B 12 V
Producttype	Vetspuit

---

## Accessoires

Li-ionsysteem M12B4 Accutype MB12	073815 MB12
-----------------------------------	-------------