

Garant**Steekringsleutel, Sleutelwijdte: 13mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG6036 13
GTIN	4069515050579
Artikelklasse	GGN

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdte met nauwe tolerantie.

Met geoptimaliseerde profielschacht voor bijzondere grip en ergonomisch werken. Uiterst robuust en extreem sterk. Ringzijde met **HT-Drive**-profiel.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Levering:

5 stuks steekringsleutel nr. 613600 13.

Opmerking:

HT-Drive – het bijzonder passende profiel.

Voordeel:

- **Bouten worden op de flanken gepakt. – De bouten worden gespaard. – Langere levensduur van de bout.**
- **Grotere contactvlakken tussen bout en gereedschap. – Betrouwbare grip en grotere krachtoverbrenging.**

Technische beschrijving

Maximale ringhoogte $h_{2\max}$	11 mm
Sleutellengte L	160 mm
Sleutelwijdte	13 mm

Sleutelwijdtematen	metrisch
maximale bekhoogte h1	6,5 mm
Norm	ISO 3318
Norm	DIN 3113 A
Norm	ISO 7738
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	mat verchromd
Producttype	Schroefsleutel
USP1	5 stuks steekringsleutel

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG6036 13