

**Steekringsleutel, verchroomd, Sleutelwijdte: 7mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG6037 7
GTIN	4069515050609
Artikelklasse	GGN

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdte met nauwe tolerantie.

Met ovale schacht.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Levering:

5 stuks steekringsleutel nr. 613950 7.

Technische beschrijving

Sleutellengte L	110 mm
maximale bekhoogte h ₁	4 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Sleutelwijdte	7 mm
Maximale ringhoogte h _{2 max}	7 mm
Norm	ISO 7738
Norm	DIN 3113 A
Norm	ISO 3318
Ringstand	15 graden

Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	verchroomd
Productnaamattribuut	verchroomd
Producttype	Schroefsleutel
USP1	5 stuks steekringsleutel

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG6037 7