


**Steekringsleutel, verchroomd, Sleutelwijdte: 8mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG6037 8
GTIN	4069515050616
Artikelklasse	GGN

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdte met nauwe tolerantie.
Met ovale schacht.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Levering:

5 stuks steekringsleutel nr. 613950 8.

Technische beschrijving

maximale bekhoogte h ₁	4,5 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Sleutellengte L	120 mm
Maximale ringhoogte h _{2 max}	7 mm
Sleutelwijdte	8 mm
Norm	ISO 7738
Norm	DIN 3113 A
Norm	ISO 3318
Ringstand	15 graden

Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	verchroomd
Productnaamattribuut	verchroomd
Producttype	Schroefsleutel
USP1	5 stuks steekringsleutel

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG6037 8