

**Garant****Viervoudige ringratelsleutel '4 in 1', Type: 10-19****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | GG6043 10-19  |
| GTIN          | 4069515050746 |
| Artikelklasse | GGN           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Aan beide zijden met lichtlopende, robuuste ratel – omschakelbaar voor rechtsom en linksom aanhalen. Aan beide zijden bevinden zich telkens 2 verschillende sleutelwijdtes. Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

**Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, mat verchromd.

**Levering:**

5 stuks viervoudige ringratelsleutel '4 in 1' recht, nr. 614847 10-19.

**Technische beschrijving**

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Sleutelwijdte <sub>3</sub>         | 17 mm    |
| Maximale ring-Ø D2                 | 35 mm    |
| Sleutelwijdtematen                 | metrisch |
| Sleutelwijdte <sub>4</sub>         | 19 mm    |
| Maximale ring-Ø D1                 | 26 mm    |
| Maximale ringhoogte h <sub>1</sub> | 15 mm    |
| Maximale ringhoogte h <sub>2</sub> | 20 mm    |
| Sleutelwijdte <sub>1</sub>         | 10 mm    |
| Sleutelwijdte <sub>2</sub>         | 13 mm    |

## Gegevensblad

|                      |                                                                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Totale lengte L      | 210 mm                                                                                                             |
| Aantal tanden        | 72                                                                                                                 |
| Nadraaihoek          | 5 graden                                                                                                           |
| Materiaal            | Chroom-vanadiumstaal                                                                                               |
| Oppervlak            | mat verchromd                                                                                                      |
| Ratel, omschakelbaar | ja                                                                                                                 |
| Producttype          | Schroefsleutel                                                                                                     |
| USP1                 | 5 stuks viervoudige ringratelsleutel '4 in 1', recht, 72 tanden, omschakelbaar, sleutelwijdte 10 / 13 / 17 / 19 mm |

### Geschikte producten

No Shop URL available for: GG6043 10-19