

Mahr

Digitale schuifmaat met groot display en ronde dieptemaat, Meetbereik: 150mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	GG4105 150
GTIN	
Artikelklasse	GGN

Omschrijving

Uitvoering:

Goed afleesbare, contrastrijke LCD-weergave met 11 mm grote cijfers. Modern, energie-efficiënt meetsysteem, bedrijfsduur ca. 3 jaar. Het REFERENCE-meetsysteem slaat de ingestelde nulpositie op en behoudt deze, ook na opnieuw inschakelen. De Lock-functie voorkomt meetfouten door onbedoeld indrukken van de bedieningstoetsen. Gelepte geleidebanen, de meetvlakken zijn ultrafijn gelept. Met ronde dieptemaat.

Levering:

Inclusief telkens 1 batterij nr. 081560 gr. CR2032. 5x digitale schuifmaat nr. 412716 150.

Technische beschrijving

Cijferhoogte LCD-weergave	11 mm
Dieptemaat	Ø 1,6
Aflezing	5 inch
Bedrijfsduur	ca. 3 jaar
Aflezing omschakelbaar	mm / inch
Meetafwijking E MPE	± 0,03 mm

Gegevensblad

Meetbereik	0 - 150 mm
Beklengte	40 mm
Kalibratie	A1
Dieptemaat aanwezig	ja
Norm	ISO 13385
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Meetwaarde vastleggen	MAHR Reference-Lock-systeem
Aflezings	1 mm
Energievoorziening	Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen	1
Meettechniek	Digitaal
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	stevige box
Producttype	Universele schuifmaat
USP1	5 stuks schuifmaat, digitaal, met groot display en ronde dieptemaat

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG4105 150