

**Garant****WCHX 070304, Type: SM**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	268484 SM
GTIN	4045197470669
Artikelklasse	21K

## Omschrijving

**T.b.v.:**

Boorgereedschap nr. 268463 – 268468, maat 15.

geschikt voor gereedschap-Ø D<sub>c</sub>: 15 mm

Soort: HB7120

Snijsnelheid v<sub>c</sub> Hoofdtoepassing: 110 - 220 m/minSnijsnelheid v<sub>c</sub> Neventoepassing: 110 - 140 m/min

## Technische beschrijving

Neventoepassing	M
Snijsnelheid v <sub>c</sub> Neventoepassing	110 - 140 m/min
Hoofdtoepassing	P
Hoekradius	0,4 mm
Snijsnelheid v <sub>c</sub> Hoofdtoepassing	110 - 220 m/min
Type	SM
Soort	HB7120
Snijmateriaal	HM

ISO-code wisselplaat	WCHX 070304
Aantal wisselingen/snijanten	3
geschikt voor gereedschap-Ø D <sub>c</sub>	15 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien