

**Garant****Boorstang voor het steekdraaien, rechts, Schacht-Ø DS / steekbreedte w: 32/4mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273790 32/4
GTIN	4045197485328
Artikelklasse	21W

**Omschrijving****Uitvoering:**

Vervaardigd van hoogvast gereedschapsstaal ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). In combinatie met de convexe wisselplaatklemming wordt een maximale weerstand tegen axiale en radiale snijkrachten bereikt; hierdoor nemen de oppervlaktekwaliteit en productiviteit duidelijk toe.

**Technische beschrijving**

Minimale voorboor-Ø $D_{\min}$	40 mm
Middenverplaatsing $L_3$	22 mm
Steekbreedte w	4 mm
Bout	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
$t_{\max}$ Binnenbewerking	11,5 mm
Totale lengte L	300 mm
Afkoppellengte $L_1$ naar achteren geplaatste houders	50 mm
Schacht-Ø $D_s$	32 mm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja
axiaal insteken mogelijk	ja
Producttype	Boorstang

---

## Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX20	674248 TX20
Klemschroef Type 8	279815 8
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500