



Professionele spuit met mondstuk, Inhoud: 60ml



Bestelgegevens

Bestelnummer	083557 60
GTIN	4024937600290
Artikelklasse	08H

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardig verzinkte hogedrukspuiten **100% dicht**.

Toepassingsgebied: Voor de gereduceerde smeerbehoefte bij voertuigen en machines.

Voor keurig transport in gereedschapskisten of in het opbergvak voor boordgereedschap in voertuigen of bij machines. Capaciteit: max. 0,3 cm³/slag. Druk: max. 250 bar.

geschikt voor vetten met een gemiddelde consistentie (klasse 2) en zeer dikvloeibare oliën.

Technische beschrijving

Inhoud	60 ml
Mondstuk type	Universeel
Ø Spuithouder	30,5 mm
Lengte totaal	170 mm
Werkdruk	250 bar
Materiaal reservoir	Gebruineerd staal

Producttype

Vetspuit