



## Spankop met dwars- en langsgroeven, SK 80, Span-Ø (oplopend met 1 mm): 58mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	329944 58
GTIN	2050001923950
Artikelklasse	33H

### Omschrijving

**Uitvoering:**

Spankoppen, **rond profiel, oplopend met 0,5 mm resp. 1 mm. Bij bestelling de gewenste span-Ø vermelden.**

Met dwars- en langsgroeven voor ruw materiaal.

**Toepassing:**

Allerlei toepassingsgebieden, waaronder bewerkingscentra, meetmachines of opspanplaatspanning.

**Opmerking:**

**Spankoppen voor speciale profielen volgens uw wensen op aanvraag.**

andere conusgroottes, vormen (bijvoorbeeld 4-kant) en bewerkbare blanks **op aanvraag!**

### Technische beschrijving

Span-Ø	58 mm
Spanvlak	Dwars- en langsgroeven
Profiel	rond

Hardheid	60 HR
Lengte L	53 mm
Opname	SK 80
Producttype	Spankop