

HAINBUCH**Spankop zacht, SK 65, Startboring-Ø: 40mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	329936 40
GTIN	2050001922687
Artikelklasse	33H

Omschrijving

Uitvoering:

Spankopen, **rond profiel, oplopend met 0,5 mm resp. 1 mm. Bij bestelling de gewenste span-Ø vermelden.**

Zacht (gereduceerde hardheid van 40 HRC in de boring), zelf uit te draaien.

Toepassing:

Allerlei toepassingsgebieden, waaronder bewerkingscentra, meetmachines of opspanplaatspanning.

Opmerking:

Spankopen voor speciale profielen volgens uw wensen op aanvraag.

Andere conusgroottes, vormen (bijvoorbeeld 4-kant) en bewerkbare blanks **op aanvraag!**

Technische beschrijving

Startboring-Ø	40 mm
Opname	SK 65
Producttype	Spankop

