

**Spankop glad, SK 80, Span-Ø (oplopend met 1 mm): 75mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	329940 75
GTIN	2050001923394
Artikelklasse	33H

Omschrijving**Uitvoering:**

Spankopen, **rond profiel, oplopend met 0,5 mm resp. 1 mm. Bij bestelling de gewenste span-Ø vermelden.**

Gladde uitvoering voor de fijne bewerking.

Toepassing:

Allerlei toepassingsgebieden, waaronder bewerkingscentra, meetmachines of opspanplaatspanning.

Opmerking:

Spankopen voor speciale profielen volgens uw wensen op aanvraag.

Andere conusgroottes, vormen (bijvoorbeeld 4-kant) en bewerkbare blanks **op aanvraag!**

Technische beschrijving

Span-Ø	75 mm
Profiel	rond
Spanvlak	glad
Hardheid	60 HR

Lengte L	53 mm
Uitvoering	verkorte voorbouw
Opname	SK 80
Producttype	Spankop