

**Garant****HSK-koelvloeistofleiding, Voor HSK: 32****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 309880 32     |
| GTIN          | 2050001707819 |
| Artikelklasse | 39Z           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Speciale O-ring tot 120 bar, hoekbeweeglijkheid van  $\pm 1^\circ$ , gepolijst, met 2 afdichtringen.

**Koelvloeistofbestendige Viton®-afdichtingen.**

- Fijngepolijst oppervlak, gehard en gebruineerd.
- Twee gepolijste overgangsradiussen.
- Volledige beweegbaarheid dankzij twee O-ringen.
- Veredelde draadhulzen met gewalste, sterk verdichte draadflanken.

**Omschrijving:**

**HSK-koelvloeistofbuisje** – klein onderdeel met groot effect! Bij tot wel enkele duizenden gereedschapswisselingen per dag is het belangrijk om een goede en vooral proceszekere aansluiting tussen koelvloeistofleiding en afdichting van de machinespindel te waarborgen.

**T.b.v.:**

HSK-gereedschapsopnames.

**Technische beschrijving**

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Ø D                  | 6 mm    |
| Geschikt voor opname | HSK 32  |
| Schroefdraad M       | M10×1   |
| Totale lengte L      | 26 mm   |
| Maximale druk        | 120 bar |

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Hoekbeweeglijkheid     | ±1 graden          |
| Oppervlaktebehandeling | Gepolijst          |
| Producttype            | Koelvloeistofslang |

---

## Accessoires

|   |           |
|---|-----------|
| Sleutel voor HSK-koelvloeistofleiding Voor HSK 32 | 309890 32 |
|---|-----------|