

**HAINBUCH****Spankop met dwars- en langsgroeven, SK 80, Span-Ø (oplopend met 1 mm): 44mm**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	329944 44
GTIN	2050001923813
Artikelklasse	33H

## Omschrijving

**Uitvoering:**

Spankoppen, **rond profiel, oplopend met 0,5 mm resp. 1 mm. Bij bestelling de gewenste span-Ø vermelden.**

Met dwars- en langsgroeven voor ruw materiaal.

**Toepassing:**

Allerlei toepassingsgebieden, waaronder bewerkingscentra, meetmachines of opspanplaatspanning.

**Opmerking:**

**Spankoppen voor speciale profielen volgens uw wensen op aanvraag.**

andere conusgroottes, vormen (bijvoorbeeld 4-kant) en bewerkbare blanks **op aanvraag!**

## Technische beschrijving

Span-Ø	44 mm
Profiel	rond
Hardheid	60 HR

Spanvlak	Dwars- en langsgroeven
Lengte L	53 mm
Opname	SK 80
Producttype	Spankop