

**Spankop glad, SK 80, Span-Ø (oplopend met 1 mm): 77mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	329940 77
GTIN	2050001923417
Artikelklasse	33H

**Omschrijving****Uitvoering:**

Spankoppen, **rond profiel, oplopend met 0,5 mm resp. 1 mm. Bij bestelling de gewenste span-Ø vermelden.**

Gladde uitvoering voor de fijne bewerking.

**Toepassing:**

Allerlei toepassingsgebieden, waaronder bewerkingscentra, meetmachines of opspanplaatspanning.

**Opmerking:**

**Spankoppen voor speciale profielen volgens uw wensen op aanvraag.**

Andere conusgroottes, vormen (bijvoorbeeld 4-kant) en bewerkbare blanks **op aanvraag!**

**Technische beschrijving**

Span-Ø	77 mm
Profiel	rond
Spanvlak	glad
Hardheid	60 HR

Lengte L	53 mm
Uitvoering	verkorte voorbouw
Opname	SK 80
Producttype	Spankop