

**Spankop glad, SK 80, Span-Ø (oplopend met 1 mm): 38mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 329940 38 |
| GTIN | 2050001923028 |
| Artikelklasse | 33H |

Omschrijving**Uitvoering:**

Spankoppen, **rond profiel, oplopend met 0,5 mm resp. 1 mm. Bij bestelling de gewenste span-Ø vermelden.**

Gladde uitvoering voor de fijne bewerking.

Toepassing:

Allerlei toepassingsgebieden, waaronder bewerkingscentra, meetmachines of opspanplaatspanning.

Opmerking:

Spankoppen voor speciale profielen volgens uw wensen op aanvraag.

Andere conusgroottes, vormen (bijvoorbeeld 4-kant) en bewerkbare blanks **op aanvraag!**

Technische beschrijving

| | |
|----------|-------|
| Span-Ø | 38 mm |
| Profiel | rond |
| Hardheid | 60 HR |
| Spanvlak | glad |

| | |
|-------------|-------------------|
| Lengte L | 53 mm |
| Uitvoering | verkorte voorbouw |
| Opname | SK 80 |
| Producttype | Spankop |