



## Krimhouder, HSK-A 63 kort, Span-Ø D1: 12mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	308183 12
GTIN	2050001690128
Artikelklasse	33W

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Vanaf span-Ø D<sub>1</sub> 6 mm met draadgaten voor balanceerschroeven.

Geïntegreerde lengteverstelling van de gereedschappen vanaf span-Ø D<sub>1</sub> 6 mm (verstelafstand 10 mm).

- **Hittebestendig staal.**
- **Gr. 3 – 5 voor hardmetaal, vanaf gr. 6 voor HSS en HM.**
- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**

#### Toepassing:

- **Voor het spannen van frezen en boren met cilinderschacht volgens tolerantie h6.**
- **Geschikt voor inductieve, contact- en hetelucht-krimpapparaten.**

#### Levering:

Bij houders met lengteverstelling incl. lengteverstelschroef (vanaf span-Ø D<sub>1</sub> 6 mm).

#### Accessoires:

Koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890, krimphouderverlengstuk nr. 302410 – 302416, krimpapparaten nr. 354210 – 354450, balanceerschroevenset nr. 309906 180.

### Technische beschrijving

Afkoppellengte A-maat	90 mm
Span-Ø D <sub>1</sub>	12 mm
Ø D <sub>2</sub>	24 mm
Buiten-Ø D	32 mm

Opname	HSK-A 63 kort
Opnamenorm	ISO 12164-1
Opnamenorm	DIN 69893
Vorm	A
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Krimphouder

## Accessoires

Krimpapparaat Type SU1	354210 SU1
Koeladapter lang4,5° Voor span-Ø 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Onderbouwkast	354290
Koeladapter kort4,5° Voor span-Ø 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Wisselschijf voor spoelSU1 Voor span-Ø 6-12 mm	354240 6-12
Koeleenheid Type CU1	354215 CU1