

**Klawwplaatflens met korte conus DIN 55027, Ø d1 / conus: 315/8mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 317500 315/8 |
| GTIN | 4019208033549 |
| Artikelklasse | 33R |

Omschrijving**Uitvoering:**

Aan machinezijde afgewerkt, aan klauwplaatzijde vlakgedraaid.

Toepassing:

Voor het achteraf monteren op klauwplaat met cilindrische centreeropname volgens DIN 6350 A. **Klauwplaten met ingewerkte korte conus verdienen de voorkeur vanwege hun geringe uitlading.**

Voor spindelkoppen **DIN 55027** of ISO 702/III (gelijk aan oude norm **DIN 55022**) met tapeinden en borgmoeren.

Materiaal:

C45-staal

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------|------------|
| Dikte B | 26 mm |
| Conus-Ø d ₂ | 139,735 mm |
| Aantal tapeinden | 4 |
| Buiten-Ø d ₁ | 315 mm |

| | |
|--------------|----------------------------|
| Conusgrootte | 8 |
| Producttype | Toebehoren voor klauwplaat |