

HAINBUCH**Spankop glad, Top 65, Span-Ø (oplopend met 0,5 mm): 44,5mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	329970 44,5
GTIN	2050001926357
Artikelklasse	33H

Omschrijving

Uitvoering:

Spankoppen, **rond profiel, oplopend met 0,5 mm. Bij bestelling de gewenste span-Ø vermelden.**

Gladde uitvoering voor de fijne bewerking.

Voordeel:

- **25% hogere houdkracht dan spankop RD.**
- **Geen radiusverschuiving tussen spankop en spanmiddelopname, daardoor ongevoelig voor vuil.**
- **Unieke stijfheid dankzij spansegmenten met groot contactvlak.**

Toepassing:

Allerlei toepassingsgebieden, waaronder bewerkingscentra, meetmachines of opspanplaatspanning.

Advies:

Spankoppen voor speciale profielen volgens uw wensen op aanvraag.

Opmerking:

Andere conusgroottes, vormen (bijvoorbeeld 4-kant) en bewerkbare blanks **op aanvraag!**

Technische beschrijving

Span-Ø	44,5 mm
Hardheid	60 HR
Profiel	rond
Spanvlak	glad
Lengte L	49 mm
Opname	Top 65
Producttype	Spankop