

**Spankop zacht, SK 80, Startboring-Ø: 20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	329946 20
GTIN	2050001924193
Artikelklasse	33H

**Omschrijving****Uitvoering:**

Spankoppen, **rond profiel, oplopend met 0,5 mm resp. 1 mm. Bij bestelling de gewenste span-Ø vermelden.**

Zacht (gereduceerde hardheid van 40 HRC in de boring), zelf uit te draaien.

**Toepassing:**

Allerlei toepassingsgebieden, waaronder bewerkingscentra, meetmachines of opspanplaatspanning.

**Opmerking:**

**Spankoppen voor speciale profielen volgens uw wensen op aanvraag.**

andere conusgroottes, vormen (bijvoorbeeld 4-kant) en bewerkbare blanks **op aanvraag!**

**Technische beschrijving**

Startboring-Ø	20 mm
Profiel	rond
Hardheid	60 HR
Lengte L	53 mm

Opname	SK 80
Producttype	Spankop