



## ER-spantanghouder vorm E4, VDI 30, Voor ER-spantangen: 25 ER



### Bestelgegevens

Bestelnummer	319650 25
GTIN	4045197191465
Artikelklasse	32V

### Omschrijving

#### Toepassing:

hoofdzakelijk voor boren en centreren.

#### Norm:

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Vorm: E

Kleurcode VDI-schacht: VDI 30

Geschikte spantangen: 430 E (ER 25)

Spanbereik  $d_2$ : 1 - 16 mm

$d_6$ : 68 mm

$l_9$ : 57 mm

### Technische beschrijving

$l_9$	57 mm
$l_8$	45 mm
$d_{10}$	42 mm
$l_3$	22 mm
Voor ER-spantangen	25
$d_6$	68 mm

Geschikte spantangen	430 E (ER 25)
Spanbereik d <sub>2</sub>	1 - 16 mm
Vorm	E
VDI-grootte	VDI 30
Kleurcode VDI-schacht	VDI 30
Producttype	VDI-gereedschapsopname