

HAINBUCH**Spankop met dwars- en langsgroeven, SK 80, Span-Ø (oplopend met 1 mm): 77mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	329944 77
GTIN	2050001924148
Artikelklasse	33H

Omschrijving

Uitvoering:

Spankoppen, **rond profiel, oplopend met 0,5 mm resp. 1 mm. Bij bestelling de gewenste span-Ø vermelden.**

Met dwars- en langsgroeven voor ruw materiaal.

Toepassing:

Allerlei toepassingsgebieden, waaronder bewerkingscentra, meetmachines of opspanplaatspanning.

Opmerking:

Spankoppen voor speciale profielen volgens uw wensen op aanvraag.

andere conusgroottes, vormen (bijvoorbeeld 4-kant) en bewerkbare blanks **op aanvraag!**

Technische beschrijving

Span-Ø	77 mm
Profiel	rond
Spanvlak	Dwars- en langsgroeven

Hardheid	60 HR
Lengte L	53 mm
Opname	SK 80
Producttype	Spankop