



Spankop glad, Top 65, Span-Ø (oplopend met 0,5 mm): 47,5mm



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 329970 47,5 |
| GTIN | 2050001926418 |
| Artikelklasse | 33H |

Omschrijving

Uitvoering:

Spankoppen, **rond profiel, oplopend met 0,5 mm. Bij bestelling de gewenste span-Ø vermelden.**

Gladde uitvoering voor de fijne bewerking.

Voordeel:

- **25% hogere houdkracht dan spankop RD.**
- **Geen radiusverschuiving tussen spankop en spanmiddelopname, daardoor ongevoelig voor vuil.**
- **Unieke stijfheid dankzij spansegmenten met groot contactvlak.**

Toepassing:

Allerlei toepassingsgebieden, waaronder bewerkingscentra, meetmachines of opspanplaatspanning.

Advies:

Spankoppen voor speciale profielen volgens uw wensen op aanvraag.

Opmerking:

Andere conusgroottes, vormen (bijvoorbeeld 4-kant) en bewerkbare blanks **op aanvraag!**

Technische beschrijving

| | |
|-------------|---------|
| Span-Ø | 47,5 mm |
| Hardheid | 60 HR |
| Spanvlak | glad |
| Profiel | rond |
| Lengte L | 49 mm |
| Opname | Top 65 |
| Producttype | Spankop |