



Varia spantanghouder VARIA VX3, VX3, voor ER-spantang-maat: 32



Bestelgegevens

Bestelnummer	319802 32
GTIN	2050001743640
Artikelklasse	33E

Omschrijving

Uitvoering:

VX – Dwarskrachtvrije driepuntsspanning via integrale segmentring. **Draaimomentresistentie tot 200 Nm via veelhoek.**

Voordeel:

- **Snel wisselen via slechts één klempunt, dus wisselen van gereedschap zonder gevaar voor lichamelijk letsel.**
- **Snijgereedschappen liggen vooraf ingesteld bij de machine.**
- **Korte constructie – Geringe kosten per stuk.**

Toepassing:

Hoofdzakelijk voor boren en centreren.

Opmerking:

Maximaal aanhaalmoment bij VX3 en VX4 is 5,7 Nm, bereikbaar met geschikte momentsleutel nr. 211750 gr. 5,7. Maximaal aanhaalmoment bij V5 is 10 Nm. Bij het losdraaien van de doppen niet verder dan de aanslag draaien. Voor het reinigen van de Varia gereedschapshouders en wisselinzetstukken raden wij de EWS Clean en reinigingsset aan.

Technische beschrijving

Voor ER-spantangen	32
Afkoppellengte A-maat	63 mm

Buiten-Ø D	50 mm
Opname	VX3
Producttype	Spantanghouder