



**Spankop glad, Top 65, Span-Ø (oplopend met 0,5 mm): 14,5mm**



## Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 329970 14,5   |
| GTIN          | 2050001926906 |
| Artikelklasse | 33H           |

## Omschrijving

### Uitvoering:

Spankoppen, **rond profiel, oplopend met 0,5 mm. Bij bestelling de gewenste span-Ø vermelden.**

Gladde uitvoering voor de fijne bewerking.

### Voordeel:

- **25% hogere houdkracht dan spankop RD.**
- **Geen radiusverschuiving tussen spankop en spanmiddelopname, daardoor ongevoelig voor vuil.**
- **Unieke stijfheid dankzij spansegmenten met groot contactvlak.**

### Toepassing:

Allerlei toepassingsgebieden, waaronder bewerkingscentra, meetmachines of opspanplaatspanning.

### Advies:

**Spankoppen voor speciale profielen volgens uw wensen op aanvraag.**

### Opmerking:

Andere conusgroottes, vormen (bijvoorbeeld 4-kant) en bewerkbare blanks **op aanvraag!**

## Technische beschrijving

|             |         |
|-------------|---------|
| Span-Ø      | 14,5 mm |
| Hardheid    | 60 HR   |
| Profiel     | rond    |
| Spanvlak    | glad    |
| Lengte L    | 49 mm   |
| Opname      | Top 65  |
| Producttype | Spankop |