

**HAINBUCH****Spankop glad, Top 65, Span-Ø (oplopend met 0,5 mm): 15,5mm**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	329970 15,5
GTIN	2050001926920
Artikelklasse	33H

## Omschrijving

**Uitvoering:**

Spankoppen, **rond profiel, oplopend met 0,5 mm. Bij bestelling de gewenste span-Ø vermelden.**

Gladde uitvoering voor de fijne bewerking.

**Voordeel:**

- **25% hogere houdkracht dan spankop RD.**
- **Geen radiusverschuiving tussen spankop en spanmiddelopname, daardoor ongevoelig voor vuil.**
- **Unieke stijfheid dankzij spansegmenten met groot contactvlak.**

**Toepassing:**

Allerlei toepassingsgebieden, waaronder bewerkingscentra, meetmachines of opspanplaatspanning.

**Advies:**

**Spankoppen voor speciale profielen volgens uw wensen op aanvraag.**

**Opmerking:**

Andere conusgroottes, vormen (bijvoorbeeld 4-kant) en bewerkbare blanks **op aanvraag!**

## Technische beschrijving

Span-Ø	15,5 mm
Hardheid	60 HR
Spanvlak	glad
Profiel	rond
Lengte L	49 mm
Opname	Top 65
Producttype	Spankop