

**Volboorhouder VARIA, V3, Span-Ø D1: 16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319821 16
GTIN	4045197317643
Artikelklasse	33E

**Omschrijving****Voordeel:**

- **Snel wisselen via slechts één klempunt, dus wisselen van gereedschap zonder gevaar voor lichamelijk letsel.**
- **Snijgereedschappen liggen vooraf ingesteld bij de machine.**
- **Korte constructie – Geringe kosten per stuk.**

**Toepassing:**

Voor het spannen van gereedschap met meeneemvlakken.

**Opmerking:**

Maximaal aanhaalmoment bij VX3 en VX4 bij 5,7 Nm, bereikbaar met geschikte momentsleutel nr. 211750 gr. 5,7. Maximaal aanhaalmoment bij V3, V4 en V5 bij 10 Nm. Bij het losdraaien van de doppen niet verder dan de aanslag draaien.

Extra korte uitvoering op aanvraag.

Afkoppellengte A-maat: 28 mm

Buiten-Ø D: 48 mm

**Technische beschrijving**

Span-Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Afkoppellengte A-maat	28 mm

Buiten-Ø D	48 mm
Opname	V3
Producttype	Weldonhouder