

HAINBUCH**Spankop met dwarsgroeven, Top 65, Span-Ø (oplopend met 0,5 mm): 8,5mm**

Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 329972 8,5 |
| GTIN | 2050001927279 |
| Artikelklasse | 33H |

Omschrijving

Uitvoering:

Spankoppen, **rond profiel, oplopend met 0,5 mm. Bij bestelling de gewenste span-Ø vermelden.**

Met dwarsgroeven voor ruw materiaal, kleine Ø.

Voordeel:

- **25% hogere houdkracht dan spankop RD.**
- **Geen radiusverschuiving tussen spankop en spanmiddelopname, daardoor ongevoelig voor vuil.**
- **Unieke stijfheid dankzij spansegmenten met groot contactvlak.**

Toepassing:

Allerlei toepassingsgebieden, waaronder bewerkingscentra, meetmachines of opspanplaatspanning.

Advies:

Spankoppen voor speciale profielen volgens uw wensen op aanvraag.

Opmerking:

Andere conusgroottes, vormen (bijvoorbeeld 4-kant) en bewerkbare blanks **op aanvraag!**

Technische beschrijving

| | |
|-------------|--------------|
| Span-Ø | 8,5 mm |
| Profiel | rond |
| Spanvlak | Dwarsgroeven |
| Hardheid | 60 HR |
| Lengte L | 49 mm |
| Opname | Top 65 |
| Producttype | Spankop |