

SWISS TOOLS

Afsteekhouders Radiaal, HSK-T 40, Voor zwaardhoogte H: 26 mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	318839 26
GTIN	2050001714732
Artikelklasse	36D

Omschrijving**Toepassing:**

Voor het opnemen van steekbeitelhouders.

Voor toepassing op draai- en freesbewerkingscentra.

Norma asiento: ISO 12164-3

Arbor standard: ISO 12164-3

Kiinnitysnormi: ISO 12164-3

Norme de porte-outils: ISO 12164-3

Befogó szabvány: ISO 12164-3

Norma attacco: ISO 12164-3

Afkoppellengte A-maat: 75 mm

L₁: 75 mm

Buiten-Ø D: 100 mm

Technische beschrijving

voor zwaardhoogte H	26 mm
Afkoppellengte A-maat	75 mm
L ₁	75 mm
Buiten-Ø D	100 mm

Opname	HSK-T 40
Opnamenorm	ISO 12164-3
Inwendige koeling	ja