

**Voordeelverpakking 3 stuks steeksleutel-/ringratelsleutelset in tas omschakelbaar 15° gebogen****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | GG6052 10     |
| GTIN          | 4069515051644 |
| Artikelklasse | GGN           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Aan beide zijden met lichtlopende, robuuste ratel – omschakelbaar voor rechtsom en linksom aanhalen. Aan beide zijden bevinden zich telkens 2 verschillende sleutelwijdtes.

Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

In praktische roltas van textiel.

**Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, mat verchromd.

**Levering:**

3 stuks steeksleutel-/ringratelsleutelset nr. 614838 10.

Respectievelijk 1 sleutel nr. 614828 in de maten 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19.

**Technische beschrijving**

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Aantal sleutels | 10        |
| Ringstand       | 15 graden |
| Aantal tanden   | 72        |
| Nadraaihoek     | 5 graden  |

|                      |                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Materiaal            | Chroom-vanadiumstaal                                                              |
| Oppervlak            | mat verchromd                                                                     |
| Sleutelwijdtematen   | metrisch                                                                          |
| Ratel, omschakelbaar | ja                                                                                |
| Producttype          | Schroefsleutel                                                                    |
| USP1                 | 3 stuks steeksleutel-/<br>ringratelsleutelset in tas<br>omschakelbaar 15° gebogen |

### Geschikte producten

No Shop URL available for: GG6052 10