



Voordeelverpakking 3 stuks dopsleutelassortiment, 1/4; 1/2 inch-vierkant



Bestelgegevens

Bestelnummer	GG6054 43
GTIN	4069515051675
Artikelklasse	GGN

Omschrijving

Uitvoering:

aandrijf-/verbindingsdelen volgens **DIN 3122 / 3123**; **doppen** volgens **DIN 3124**. Binnen-/buitenvierkanten volgens **DIN 3120**.

Toepassing:

Voor buitenzeskantbouten / moeren met schroefdraad M2 – M20.

Voor binnenzeskantbouten met schroefdraad M4 – M18.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Levering:

3 stuks dopsleutelassortiment nr. 630038 43.

Levering:

1/4 inch doppen 6-kant: 11 st. nr. 631020 gr. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13

1/2 inch doppen 12-kant: 13 st. nr. 642120 gr. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32

1/4 inch bitdoppen voor binnenzeskantbouten: 3 st. nr. 631720 gr. 3; 4; 5

1/2 inch bitdoppen voor binnenzeskantbouten: 5 st. nr. 643220 gr. 6; 8; 10; 12; 14

1/4 inch dwarsgreep: 1 St. vergelijkbaar met nr. 633029

1/2 inch dwarsgreep: 1 St. nr. 641320 gr. 295

1/4 inch opsteekhandvat: 1 St. nr. 632840 gr. 1/4

1/4 inch verlengstukken: 2 st. nr. 632420 gr. 50; 150

1/2 inch verlengstukken: 2 st. nr. 641020 gr. 130; 255

1/4 inch cardangewricht: 1 St. nr. 633520 gr. 1/4

1/2 inch cardangewricht: 1 St. nr. 641620 gr. 1/2

1/4 inch ratel: 1 St. nr. 632090 gr. 1/4

1/2 inch ratel: 1 St. nr. 640190 gr. 1/2

Opgeborgen in: Box ABS-kunststof

Technische beschrijving

Aantal delen	43
Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel	4-13 mm
Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel	3-14 mm
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Aandrijfvierkant	1/4 inch
Sleutelwijdtebereik 12-kt dopsleutel	13-32 mm
Bitsoort	12-kant dopsleutel
Bitsoort	6-kant dopsleutel
Bitsoort	Sleutel voor binnenzeskantbouten
Verpakking	Box ABS-kunststof
Lengte	507 mm
Breedte	227 mm
Hoogte	62 mm
Producttype	Dopsleutel
USP1	3 stuks dopsleutelassortiment, 1/4; 1/2 inch-vierkant

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG6054 43