



Spankop met dwars- en langsgroeven, Top 65, Span-Ø (oplopend met 0,5 mm): 39mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	329974 39
GTIN	2050001927873
Artikelklasse	33H

Omschrijving

Uitvoering:

Spankopen, **rond profiel, oplopend met 0,5 mm. Bij bestelling de gewenste span-Ø vermelden.**

Met dwars- en langsgroeven voor ruw materiaal.

Voordeel:

- **25% hogere houdkracht dan spankop RD.**
- **Geen radiusverschuiving tussen spankop en spanmiddelopname, daardoor ongevoelig voor vuil.**
- **Unieke stijfheid dankzij spansegmenten met groot contactvlak.**

Toepassing:

Allerlei toepassingsgebieden, waaronder bewerkingscentra, meetmachines of opspanplaatspanning.

Advies:

Spankopen voor speciale profielen volgens uw wensen op aanvraag.

Opmerking:

Andere conusgroottes, vormen (bijvoorbeeld 4-kant) en bewerkbare blanks **op aanvraag!**

Technische beschrijving

Span-Ø	39 mm
Profiel	rond
Hardheid	60 HR
Spanvlak	Dwars- en langsgroeven
Lengte L	49 mm
Opname	Top 65
Producttype	Spankop