



Compacte rondheidsmeter Roundtest met D.A.T.-functie, Type: RA120



Bestelgegevens

Bestelnummer	409023 RA120
GTIN	
Artikelklasse	40W

Omschrijving

Uitvoering:

Dit is een compacte rondheidsmeter met D.A.T.-functie (digitaal uitlijnbare tafel). **De Roundtest RA-120 en RA-120P met D.A.T. bieden u de volgende voordelen:**

De draaitafel geeft digitaal de offsetwaarden voor centrering en nivellering weer, waardoor dit belangrijke proces ook voor onervaren gebruikers eenvoudig wordt: Voormeting van twee dwarsdoorsneden op het werkstuk. Na de meting worden de waarden voor centrering en nivellering op de monitor weergegeven. Stel de weergegeven waarden in met de digitale micrometerschroeven. Het centreren en nivelleren is voltooid. Centreerbereik: ± 3 mm
Nivelleerbereik: $\pm 1^\circ$

Specificatie:

Model: RA-120 met D.A.T. (Digitaal uitlijnbare tafel) functie

Model: RA-120

Inch/Metrisch: Inch/Metrisch

Max. meetbare werkstukdiameter: 280 mm

Max. werkstuk-Ø: 440 mm

Max. gewicht werkstuk: 25 kg

Technische beschrijving

Gegevensblad

Voor werkstuk-Ø	440 mm
Voor maximale werkstuk-Ø	280 mm
Producttype	Meetapparaat voor rondloop en axiale slag