


HAINBUCH**Spankop zacht, Top 65, Startboring-Ø: 8mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	329976 8
GTIN	2050001928412
Artikelklasse	33H

Omschrijving

Uitvoering:

Spankoppen, **rond profiel, oplopend met 0,5 mm. Bij bestelling de gewenste span-Ø vermelden.**

Zacht (gereduceerde hardheid van 40 HRC in de boring), zelf uit te draaien.

Voordeel:

- **25% hogere houdkracht dan spankop RD.**
- **Geen radiusverschuiving tussen spankop en spanmiddelopname, daardoor ongevoelig voor vuil.**
- **Unieke stijfheid dankzij spansegmenten met groot contactvlak.**

Toepassing:

Allerlei toepassingsgebieden, waaronder bewerkingscentra, meetmachines of opspanplaatspanning.

Advies:

Spankoppen voor speciale profielen volgens uw wensen op aanvraag.

Opmerking:

andere conusgroottes, vormen (bijvoorbeeld 4-kant) en bewerkbare blanks **op aanvraag!**

Technische beschrijving

Startboring-Ø	8 mm
Hardheid	60 HR
Profiel	Zeskant
Lengte L	49 mm
Opname	Top 65
Producttype	Spankop