

Garant**Draadsnij-snelwisselhouder, HSK-A 63, Tapbereik: M6-20****Bestelgegevens**

Bestelnummer	334652 M6-20
GTIN	4045197488558
Artikelklasse	31P

Omschrijving**Uitvoering:**

- Korte constructie met elastische lengtecompensatie op druk en trek.
- Instelbare aansnijdruk voor verschillende materialen en tappen.

Met kogelgeleidingsbus voor lichtlopende, spelingvrije lengtecompensatie.

Toepassing:

- Vervaardigen van gekalibreerde schroefdraden.
- Voor rechtse en linkse schroefdraad inzetbaar.
- Voor NC-machines en bewerkingscentra.

Accessoires:

snelwisselinzetstukken, zie nr. 335420 – 335660.

Dopsleutel nr. 309890.

Opmerking:

- Draadsnij-snelwisselhouder in andere schachtuitvoeringen gr. M14 – M33 op aanvraag leverbaar.
- Draadsnij-snelwisselhouder niet geschikt voor inwendige koeling.

Opnamenorm: ISO 12164-1

Lengtecompensatie druk: 10 mm

Lengtecompensatie trek: 12,5 mm

Buiten-Ø D: 60 mm

Binnen-Ø D₁: 31 mm

Afkoppellengte A-maat: 110 mm

Technische beschrijving

Binnen-Ø D ₁	31 mm
Tapbereik	M6 – M20
Buiten-Ø D	60 mm
Lengtecompensatie druk	10 mm
Afkoppellengte A-maat	110 mm
Lengtecompensatie trek	12,5 mm
Opname	HSK-A 63
Opnamenorm	DIN 69893
Opnamenorm	ISO 12164-1
Producttype	Taphouder

Accessoires

Basisverlengstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 6 mm	335647 6
Snelwisselinzetstukken, set, zonder veiligheidsslipkoppeling, 9-delig	335470
Basisverlengstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 8 mm	335647 8
Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 12 mm	335620 12
Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 11 mm	335430 11
Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 6 mm	335430 6
Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 11 mm	335620 11
Basisverlengstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 10 mm	335647 10
Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 7 mm	335430 7

Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 9 mm	335430 9
Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 14 mm	335620 14
Basisverlengstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 11 mm	335647 11
Basisverlengstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 9 mm	335647 9
HSK-koelvløistofleiding Voor HSK 63	309880 63
Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 16 mm	335430 16
Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 12 mm	335430 12
Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 9 mm	335620 9
Basisverlengstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 14 mm	335647 14
Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 14 mm	335430 14
Basisverlengstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 12 mm	335647 12
Basisverlengstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 16 mm	335647 16
Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 8 mm	335620 8
Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 7 mm	335620 7
Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 10 mm	335620 10
Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 6 mm	335620 6
Basisverlengstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 7 mm	335647 7
Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 16 mm	335620 16

Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling
Tapschacht-Ø 10 mm

335430 10

Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling
Tapschacht-Ø 8 mm

335430 8