



## Gereedschapsopname vorm B radiaal, links, kort, Schacht-Ø d1: 30 mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	319010 30
GTIN	4045197223913
Artikelklasse	32V

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- Inzetgehard HRC 58 ±2.
- Alle functievlakken geslepen.
- Met kogelspuitmonden.

#### Toepassing:

hoofdzakelijk voor buitenbewerking.

#### Norm:

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Vorm: B

h<sub>1</sub>: 20 mm

h<sub>2</sub>: 29 mm

b<sub>1</sub>: 70 mm

b<sub>2</sub>: 35 mm

h<sub>5</sub>: 38 mm

h<sub>6</sub>: 35 mm

### Technische beschrijving

Schacht-Ø d <sub>1</sub>	30 mm
Kleurcode VDI-schacht	VDI 30

$h_5$	38 mm
$l_2$	40 mm
$l_1$	22 mm
$b_1$	70 mm
$h_6$	35 mm
$b_2$	35 mm
$h_2$	29 mm
$h_1$	20 mm
Vorm	B
Producttype	VDI-gereedschapsopname