

Garant**Draadsnijapparaat, Type: 12/1****Bestelgegevens**

Bestelnummer	334100 12/1
GTIN	4045197152336
Artikelklasse	31M

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Met ingebouwde keerkoppeling voor automatische terugloop. Na het bereiken van de draaddiepte schakelt het apparaat door optillen van de machinespindel automatisch om (slijtvast kogelsysteem!).**
- **Versnelde terugloop (ca. factor $1,8 \times n_{\max}$).**
- **Lengtecompensatie op trek.**
- **Met stoparm voor de verdraai beveiliging.**
- **Onderhoudsvrij**
- **Voor rechtse en linkse schroefdraad inzetbaar.**
- **Met snelwisselsysteem.**

Toepassing:

Voor het machinaal draadsnijden op boormachines met handmatige voeding en zonder spindel terugloop. Voor het snijden van doorlopend schroefdraad (met inzetstukken nr. 335420) of schroefdraad in blinde gaten (met inzetstukken nr. 335610).

Accessoires:

Snelwisselinzetstukken zie: nr. 335420; 335430 (**zonder** veiligheidsslipkoppeling), nr. 335610; 335620 (**met** veiligheidsslipkoppeling).

Technische beschrijving

Buiten-Ø D	80 mm
Ontkoppelingsafstand B	6 mm
Ø D ₂	32 mm
Ø D ₁	19 mm
Morseconus MK	1
L ₁	60 mm
Lengtecompensatie op trek	12,5 mm
Lengte vanaf machinespindel	140 mm
Maximaal toerental bij voorloop	1200 min ⁻¹
Snijbereik	M3 – M12
Producttype	Draadsnijapparaat

Accessoires

Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 10 mm	335610 10
Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 4,5 mm	335610 4,5
Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 10 mm	335420 10
Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 8 mm	335420 8
Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 3,5 mm	335610 3,5
Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 9 mm	335420 9
Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 7 mm	335610 7
Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 11 mm	335420 11
	335610 9

Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling
Tapschacht-Ø 9 mm

Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling
Tapschacht-Ø 4,5 mm

335420 4,5

Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling
Tapschacht-Ø 8 mm

335610 8

Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling
Tapschacht-Ø 3,5 mm

335420 3,5

Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling
Tapschacht-Ø 7 mm

335420 7

Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling
Tapschacht-Ø 6 mm

335420 6

Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling
Tapschacht-Ø 6 mm

335610 6

Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling
Tapschacht-Ø 11 mm

335610 11