

Garant**Draadsnij-snelwisselhouder, HSK-A 100, Tapbereik: M3-12****Bestelgegevens**

Bestelnummer	334656 M3-12
GTIN	4045197488565
Artikelklasse	31P

Omschrijving**Uitvoering:**

- Korte constructie met elastische lengtecompensatie op druk en trek.
- Instelbare aansnijdruk voor verschillende materialen en tappen.

Met kogelgeleidingsbus voor lichtlopende, spelingvrije lengtecompensatie.

Toepassing:

- Vervaardigen van gekalibreerde schroefdraden.
- Voor rechtse en linkse schroefdraad inzetbaar.
- Voor NC-machines en bewerkingscentra.

Accessoires:

snelwisselinzetstukken, zie nr. 335420 – 335660.

Dopsleutel nr. 309890.

Opmerking:

- Draadsnij-snelwisselhouder in andere schachtuitvoeringen gr. M14 – M33 op aanvraag leverbaar.
- Draadsnij-snelwisselhouder niet geschikt voor inwendige koeling.

Opnamenorm: DIN 69893

Lengtecompensatie druk: 7,5 mm

Lengtecompensatie trek: 7,5 mm

Buiten-Ø D: 41 mm

Binnen-Ø D₁: 19 mm

Afkoppellengte A-maat: 80 mm

Technische beschrijving

Lengtecompensatie druk	7,5 mm
Binnen-Ø D ₁	19 mm
Afkoppellengte A-maat	80 mm
Buiten-Ø D	41 mm
Lengtecompensatie trek	7,5 mm
Tapbereik	M3 – M12
Opname	HSK-A 100
Opnamenorm	ISO 12164-1
Opnamenorm	DIN 69893
Producttype	Taphouder

Accessoires

Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 9 mm	335610 9
HSK-koelvlloeistofleiding Voor HSK 100	309880 100
Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 6 mm	335420 6
Snelwisselinzetstukken, set, zonder veiligheidsslipkoppeling, 8-delig	335460
Basisverlengstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 4,5 mm	335645 4,5
Basisverlengstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 10 mm	335645 10
Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 3,5 mm	335610 3,5
Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 11 mm	335610 11
Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 3,5 mm	335420 3,5
	335610 8

Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 8 mm	
Basisverlengstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 8 mm	335645 8
Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 8 mm	335420 8
Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 9 mm	335420 9
Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 4,5 mm	335420 4,5
Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 10 mm	335610 10
Basisverlengstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 7 mm	335645 7
Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 7 mm	335610 7
Basisverlengstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 6 mm	335645 6
Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 7 mm	335420 7
Basisverlengstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 9 mm	335645 9
Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 10 mm	335420 10
Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 4,5 mm	335610 4,5
Basisverlengstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 3,5 mm	335645 3,5
Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 11 mm	335420 11
Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 6 mm	335610 6