


Gereedschapsopname vorm B4 radiaal, links, kort, Schacht-Ø d1: 30 mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	319060 30
GTIN	4045197223944
Artikelklasse	32V

Omschrijving
Uitvoering:

- Inzetgehard HRC 58 ±2.
- Alle functievlakken geslepen.
- Met kogelspuitmond.

Toepassing:

hoofdzakelijk voor buitenbewerking.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Vorm: B

h₁: 20 mm

h₂: 29 mm

b₁: 70 mm

b₂: 35 mm

h₅: 38 mm

h₆: 35 mm

Technische beschrijving

h ₂	29 mm
----------------	-------

Schacht-Ø d ₁	30 mm
l ₂	40 mm
b ₂	35 mm
b ₁	70 mm
h ₆	35 mm
Kleurcode VDI-schacht	VDI 30
h ₅	38 mm
l ₁	22 mm
h ₁	20 mm
Vorm	B
Producttype	VDI-gereedschapsoopname

Accessoires

Montagesleutel voor kogelnippel Grootte 10	319003 10
--	-----------