

Garant

eco-Gereedschapsopname vorm B1 radiaal, rechts, kort, Schacht-Ø d1: 20 mm


Bestelgegevens

Bestelnummer	319001 20
GTIN	4045197522580
Artikelklasse	31V

Omschrijving
Uitvoering:

- Inzetgehard HRC 58 ±2.
- Alle functievlakken geslepen.
- Met kogelspuitmondten.

GARANT eco – Voor toepassing met normale klemdraaihouders, GARANT eco – systeem steekdraaihouders nr. 273830 – 273891 en GARANT eco – basishouder voor afsteken nr. 273651.

Toepassing:

Hoofdzakelijk voor buitenbewerking.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Vorm: B

h₁: 16 mm

h₂: 22 mm

b₁: 55 mm

b₂: 30 mm

h₅: 30 mm

h₆: 25 mm

Technische beschrijving

h_6	25 mm
h_5	30 mm
l_2	30 mm
Schacht-Ø d_1	20 mm
l_1	16 mm
b_1	55 mm
b_2	30 mm
h_1	16 mm
h_2	22 mm
Kleurcode VDI-schacht	VDI 20
Vorm	B
Producttype	VDI-gereedschapsopname

Accessoires

Montagesleutel voor kogelnippel Grootte 10	319003 10
--	-----------