

Garant**eco-Gereedschapsopname vorm B6 radiaal, links, lang, Schacht-Ø d1: 40 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319081 40
GTIN	4045197584342
Artikelklasse	31V

Omschrijving**Uitvoering:**

- Inzetgehard HRC 58 ±2.
- Alle functievlakken geslepen.
- Met kogelspuitmonden.

GARANT eco – Voor toepassing met normale klemdraaihouders, GARANT eco – systeem steekdraaihouders nr. 273830 – 273891 en GARANT eco – basishouder voor afsteken nr. 273651.

Toepassing:

hoofdzakelijk voor buitenbewerking.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Vorm: B

h₁: 25 mm

h₂: 34 mm

b₁: 118 mm

b₂: 75,5 mm

h₅: 48 mm

h₆: 32,5 mm

Technische beschrijving

b_2	75,5 mm
h_1	25 mm
Schacht-Ø d_1	40 mm
l_2	44 mm
Kleurcode VDI-schacht	VDI 40
h_6	32,5 mm
b_1	118 mm
l_1	22 mm
h_5	48 mm
h_2	34 mm
Vorm	B
Producttype	VDI-gereedschapsopname