

Garant**eco-Gereedschapsopname vorm B1 radiaal, rechts, kort, Schacht-Ø d1: 40 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319001 40
GTIN	4045197523600
Artikelklasse	31V

Omschrijving**Uitvoering:**

- Inzetgehard HRC 58 ±2.
- Alle functievlakken geslepen.
- Met kogelspuitmondten.

GARANT eco – Voor toepassing met normale klemdraaihouders, GARANT eco – systeem steekdraaihouders nr. 273830 – 273891 en GARANT eco – basishouder voor afsteken nr. 273651.

Toepassing:

Hoofdzakelijk voor buitenbewerking.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Vorm: B

h₁: 25 mm

h₂: 34 mm

b₁: 85 mm

b₂: 42,5 mm

h₅: 48 mm

h₆: 42,5 mm

Technische beschrijving

b ₂	42,5 mm
h ₂	34 mm
l ₁	22 mm
Kleurcode VDI-schacht	VDI 40
b ₁	85 mm
Schacht-Ø d ₁	40 mm
h ₆	42,5 mm
l ₂	44 mm
h ₁	25 mm
h ₅	48 mm
Vorm	B
Producttype	VDI-gereedschapsopname

Accessoires

Montagesleutel voor kogelnippel Grootte 10	319003 10
--	-----------