


**Gereedschapsopname vorm C1 axiaal, rechts, Schacht-Ø d1: 50 mm**

**Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 319100 50     |
| GTIN          | 4045197373724 |
| Artikelklasse | 32V           |

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

- Inzetgehard HRC 58 ±2.
- Alle functievlakken geslepen.
- Met kogelspuitmonden.

**Toepassing:**

Voor vlak insteken.

**Norm:**

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Vorm: C

$h_1$ : 32 mm

$h_2$ : 41 mm

$b_1$ : 100 mm

$b_2$ : 50 mm

Schachtbreedte  $b_3$ : 26 mm

$h_5$ : 50 mm

**Technische beschrijving**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Schachtbreedte $b_3$ | 26 mm  |
| $l_1$                | 100 mm |

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| b <sub>2</sub>           | 50 mm                  |
| b <sub>1</sub>           | 100 mm                 |
| h <sub>6</sub>           | 60 mm                  |
| h <sub>5</sub>           | 50 mm                  |
| h <sub>2</sub>           | 41 mm                  |
| h <sub>1</sub>           | 32 mm                  |
| Kleurcode VDI-schacht    | VDI 50                 |
| Schacht-Ø d <sub>1</sub> | 50 mm                  |
| Vorm                     | C                      |
| Producttype              | VDI-gereedschapsopname |

---

## Accessoires

|  |           |
|--|-----------|
| Montagesleutel voor kogelnippel Grootte 10 | 319003 10 |
|--|-----------|