

Garant**eco-Gereedschapsopname vorm B4 radiaal, links, kort, Schacht-Ø d1: 20 mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	319061 20
GTIN	4045197523679
Artikelklasse	31V

Omschrijving

Uitvoering:

- Inzetgehard HRC 58 ±2.
- Alle functievlakken geslepen.
- Met kogelspuitmonden.

GARANT eco – Voor toepassing met normale klemdraaihouders, GARANT eco – systeem steekdraaihouders nr. 273830 – 273891 en GARANT eco – basishouder voor afsteken nr. 273651.

Toepassing:

hoofdzakelijk voor buitenbewerking.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Vorm: B

h₁: 16 mm

h₂: 22 mm

b₁: 55 mm

b₂: 30 mm

h₅: 30 mm

h₆: 25 mm

Technische beschrijving

l_2	30 mm
Schacht-Ø d_1	20 mm
l_1	16 mm
Kleurcode VDI-schacht	VDI 20
b_1	55 mm
h_1	16 mm
h_6	25 mm
h_2	22 mm
h_5	30 mm
b_2	30 mm
Vorm	B
Producttype	VDI-gereedschapsopname