

ALZMETALL
we drive productivity**Tafelboormachine ALZTRONIC, Maximale boor-Ø in staal: 16 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	076560 16
GTIN	2050001755384
Artikelklasse	03P

Omschrijving**Uitvoering:**

Hoogdraaiende, nauwkeurige tafelboormachine met lange levensduur.

- **Wisselstroommotor 230 V, 50 Hz.**
- **Digitale toerentalweergave.**
- **Traploze toerentalinstelling.**
- **Rechts-/linksom draaien.**
- **Zwenkbare spindelbescherming met elektrische beveiliging.**
- **Drukknop (vergrendelend) voor NOOD-UIT.**
- **24 Maanden fabrieksgarantie, 10 jaar reserveonderdelengarantie.**
- **Zonder boorhouder.**

Met starre boorkop en in hoogte verstelbare en zwenkbare machinetafel.

Opmerking:

Andere tafelboormachines op aanvraag.

Fabrikantnummer: ALZTRONIC 16

Wattage: 540 W

Maximaal toerental: 100 - 2000 min⁻¹

Gereedschapsopname: MK2

Maximale tap-Ø in staal: M12

Spindelslag: 80 mm

Technische beschrijving

Zuil-Ø	65 mm
Spindelslag	80 mm
Aandrijfsnelheid	handmatig
Afstand spindel-grondplaat minimaal	437 mm
Maximale tap-Ø in staal	M12
Machinegrondplaat breedte nuttig oplegvlak	300 mm
Machinetafel breedte nuttig oplegvlak	240 mm
Machinetafel lengte nuttig oplegvlak	300 mm
Afstand spindel-grondplaat maximaal	437 mm
Wattage	540 W
Maximale boor-Ø in staal	16 mm
Gereedschapsopname	MK2
Afstand spindel-machinetafel maximaal	357 mm
Afstand spindel-machinetafel minimaal	75 mm
Machinetafel hoogter verstelling	handslinger
Machinegrondplaat hoogte nuttig oplegvlak	240 mm
Gewicht	83 kg
Maximaal toerental	100 - 2000 min ⁻¹
Fabrikantnummer	ALZTRONIC 16
Uitsteeklengte	190 mm
Nominale T-groefmaat	12 mm
Aantal T-groeven	2
T-groefafstand	80 mm
Energievoorziening	Netvoeding
Producttype	Boormachine, BE 75-16