

Garant
eco-Gereedschapsopname vorm B4 radiaal, links, kort, Schacht-Ø d1: 30 mm


Bestelgegevens

Bestelnummer	319061 30
GTIN	4045197523686
Artikelklasse	31V

Omschrijving

Uitvoering:

- Inzetgehard HRC 58 ±2.
- Alle functievlakken geslepen.
- Met kogelspuitmond.

GARANT eco – Voor toepassing met normale klemdraaihouders, GARANT eco – systeem steekdraaihouders nr. 273830 – 273891 en GARANT eco – basishouder voor afsteken nr. 273651.

Toepassing:

hoofdzakelijk voor buitenbewerking.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Vorm: B

h₁: 20 mm

h₂: 29 mm

b₁: 70 mm

b₂: 35 mm

h₅: 38 mm

h₆: 35 mm

Technische beschrijving

Schacht-Ø d ₁	30 mm
b ₁	70 mm
Kleurcode VDI-schacht	VDI 30
h ₂	29 mm
b ₂	35 mm
h ₁	20 mm
l ₁	22 mm
l ₂	40 mm
h ₅	38 mm
h ₆	35 mm
Vorm	B
Producttype	VDI-gereedschapsopname